

TECHCONNECT BRUGGERMANUAL



www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2-lt

KONFORMITETSERKLÆRING

Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht. "CB-certificering"-standarden. Vision forpligter sig til at sikre, at alle produkter opfylder alle relevante certificeringsstandarder for salg i EU og andre deltagende lande.

Produktet beskrevet i denne brugermanual opfylder standarderne RoHS (EU-direktiv 2002/95/EF) og WEEE (EU-direktiv 2002/96/EF). Dette produkt bør returneres til salgsstedet efter afsluttet produktlevetid med henblik på genanvendelse.

ADVARSLER



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



FORSIGTIG: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES
ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET IKKE FJERNES (ELLER BAGBEKLÆDNINGEN). DER ER INGEN DELE INDENI DER KAN VEDLIGEHOLES AF BRUGEREN. VEDLIGEHODELSE SKAL UDFØRES AF KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.



Lynet med pilehovedsymbolet indeni en ligesidet trekant, skal advare brugeren om tilstedeværelsen af ikke-isoleret "farlig spænding" inden i produktets afskærmning, som kan være tilstrækkelig stærk til at udgøre en risiko for, at personer kan få elektrisk stød.



Udråbstegnet indeni i en ligesidet trekant, skal advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige driftsrelaterede og vedligeholdelsesinstruktioner (servicering) i manualen, som følger med apparatet.

ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD, MÅ DETTE APPARAT IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

Alle produkter er designet og importeret ind i EU af 'Vision' som fuldt ud ejes af 'Azlan Logistics Ltd.', registreret i England nr. 04625566 i Lion House Pioneer Business Park Clifton Moor York YO30 4GH, Storbritannien WEEE-registrering: GD0046SY




OPRINDELSESERKLÆRING

Alle Vision-produkter er fremstillet i den Kinesiske Folkerepublik.

Vision's Techconnect-kabler er klar til at kobles direkte til modulerne.
 Der findes ledningsdiagrammer på alle kasserne når modulerne købes individuelt.

LEDNINGSDIAGRAM

VGA- og minijackmodul:



	MODULETIKE T	SIGNAL TYPE	KABEL ETIKET	FORBINDELSESSTI K
LYD	LE	Venstre	Hvid	
	G	Jord	Skærm	
	RI	Højre	Rød	
VGA	R	Rød	Rød	1
	R'ers	Rød jord	Rød skærm	6
	G	Grøn	Grøn	2
	G'er	Grøn jord	Grøn skærm	7
	B	Blå	Blå	3
	B'er	Blå jord	Blå skærm	8
	H	Horisontal synk	Brun	13
	Syg	Synk jord	Sort	10+5
	V	Vertikal synk	Gul	14
	SCL	DDC2B Datur	Grå	15
	SDA	DDC2B Bidirektionelle data	Hvid	12
	SH	Chassis jord	Skærm	Ydre skærm

H- og V-kabler anvender ikke konsekvente hylsterfarver, så kabler der ikke er fra Vision anvender måske andre farver. Anvend en kontinuitetstester for at vide, hvilken farve på kablet der matcher hvilket ben på stikket.

3-Phono Modul:

	MODULETIKET	SIGNALTYPE	KABELLÆNGDE
3-PHONO	VENSTRE	Venstre	Hvid
	LEFT GND	Venstre jord	Hvid afskærmning
	RIGHT	Højre	Rød
	RIGHT GND	Højre jord	Rød skærm
	COMP	Sammensat video	Gul
	COMP GND	Sammensat video jord	Gul afskærmning

Hvis du anvender modulet som komponentvideo, skal du udskifte hvid med rød, rød med grøn og gul med blå.

FEJLAFHJÆLPNING

Hvis dit system ikke fungerer korrekt, bedes du læse følge oplysninger. Hvis problemet varer ved, skal enheden kobles fra strømmen, hvorefter du umiddelbart skal kontakte din AV-genforhandler.

Problem	Korrektion
VGA fungerer ikke	<ul style="list-style-type: none">• Forbind kort 2 m VGA-kabel direkte fra PC til projektor, for at sikre, at PC'en modtager et udgangssignal.• Hvis det fungerer, skal du skære en ende af samme kabel og forbinde med VGA-modulet. Hvis billedet stadig ikke vises er der fejl på modulet. Hvis billedet vises er det lange kabel beskadiget eller ikke forbundet korrekt.• Nogen gange hjælper det, at frakoble SDA- og SCL-kablerne.
Lydkabel har to jordforbindelser men modulet kun et?	<ul style="list-style-type: none">• Drej jordforbindelsen fra venstre mod højre så at de deler samme terminal på modulet

GARANTI

Dette produkt leveres med en 2-års returgaranti, gældende fra købsdatoen. Denne garanti kan kun anvendes af den oprindelige køber og kan ikke overføres. For at undgå tvist og tvivlsspørgsmål, vil disse oplysninger blive indhentet af den nationale forhandler på salgsstedet. Hvis produktet er i stykker allerede ved leveringen, har du 21 dage fra købsdatoen til at informere den nationale forhandler om dette via din AV-genforhandler. Producentens og dets udvalgte servicevirksomheden har et erstatningsansvar der er begrænset til reparationsomkostninger og/eller udskiftning af den fejlbehæftede enhed, med undtagelse af dødsfald eller personskade (EU85/374/EØF). Denne garanti har følgende dækning:

- Fejl på komponenter, herunder strømforsyning.
- Beskadigelse når produktet første gang tages ud af emballagen, hvis der indberettes indenfor 24 timer fra købstidspunktet.

Hvis du føler at der er et problem med dette produkt, skal du kontakte den AV-genforhandler, som solgte dig produktet. Den oprindelige køber er ansvarlig for at sende produktet til producentens servicecenter i forbindelse med reparation.

Vi gør vores bedste for at sende reparerede enheder tilbage indenfor 5 arbejdsdage. Hvis dette ikke er muligt, sender vi enheden tilbage så snart som det er praktisk muligt. I tråd med sine WEEE-forpligtelser, vil producenten forsøge at udskifte den fejlbehæftede del i produktet i stedet for hele enheden. Denne garanti dækker ikke produktet imod skader der er opstået som følge af misbrug, forkert anvendelse, eller ukorrekt installation, ustabil eller fejlbehæftet strømforsyning, hvilket kan forekomme, hvis man ignorerer retningslinjerne der er nedfældet i denne manual.

JURIDISK ANSVARSRASKRIVELSE: Da vi fortsat forsøger at forbedre vores produkter, kan ovenstående oplysninger ændres uden varsel. Denne brugermanual trykkes uden nogen form for garanti, and enhver forbedring eller ændring til Brugermanualen der må være påkrævet på grund af typografiske fejl, faktuelle unøjagtigheder, eller forbedring til programmer og/eller udstyr, kan foretages til enhver tid uden forudgående varsel. Sådanne ændringer vil blive tilføjet nye versioner af Brugermanualen.